

# Traceer vrijwel elk staal in uw laboratorium

## B-7425-laboratoriumlabel



Het B-7425-laboratoriumlabel is uitstekend geschikt voor de tracering van stalen. Het blijft kleven en blijft leesbaar in een groot aantal toepassingen, waaronder het verzamelen en verwerken van stalen, microbiologie en cryogene toepassingen.

### Een veelzijdig laboratoriumlabel

- Blijft kleven in vloeibare stikstof, vriezers, heetwaterbaden en autoclaven
- Blijft leesbaar bij blootstelling aan chemicaliën, waaronder DMSO, xyleen, IPA en ethanol
- Ideaal voor de identificatie van flesjes, buisjes, objectglasjes, microtiterplaten en andere staalrecipiënten gemaakt van glas, roestvrij staal of polypropyleen
- Kan in het laboratorium worden geprint met de draagbare printers en een aantal deskopprinters van Brady



### Ter plaatse printen

Het B-7425-laboratoriumlabel kan door Brady worden geprint volgens uw specificaties. Het label kan ook ter plaatse worden geprint in elk laboratorium met de BMP21-LAB, BMP51, BMP61, BMP71, BBP12, BradyPrinter M611, BradyPrinter i3300, BradyPrinter i5100, BradyPrinter i7100 en BradyJet2000. Voor optimale prestaties moet het label worden geprint met de printlinten R6400, R4300 of R6200.





## B-7425-labels voor flesjes en buisjes

De labels voor flesjes en testbuisjes van Brady zijn bestand tegen blootstelling aan agressieve solventen die in laboratoria worden gebruikt, zoals xyleen, ethanol, alcohol en DMSO, en zorgen ervoor dat de identificatie leesbaar blijft en niet uitveegt, vervaagt of loskomt.





Diagram	Brady Materiaalnummer	Specifieke eigenschappen	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Diameter C (mm)	Beprijbare Breedte PW (mm)	Beprijbare Hoogte PH (mm)	Bestelreferentie	Printercompatibiliteit	Aanbevolen printlint	Labels per roll	Labels per rij
<b>0,6 ml</b>													
⊙	B-7425	<b>F N A H</b>	9,53	-	6,40	-	-	-	M21-375-7425	BMP21-PLUS, BMP21-LAB	R4300	1	-
<b>1,0 - 2,0 ml</b>													
▲	B-7425J	<b>F N A H</b>	20,96	6,35	-	-	-	-	J20-257-7425J	J2000	-	1500	1
<b>1,0 - 8,0 ml</b>													
⊕	B-7425J	<b>F N A H</b>	25,40	9,53	-	9,53	25,40	9,53	J20-249-7425J	J2000	-	1500	1
⬢	B-7425J	<b>F N A H</b>	25,40	9,53	-	-	-	-	J20-152-7425J	J2000	-	2000	2
▲	B-7425J	<b>F N A H</b>	38,10	44,45	-	-	-	-	J20-258-7425J	J2000	-	900	1
<b>1,0 ml</b>													
▲	B-7425J	<b>F N A H</b>	33,02	15,24	-	-	-	-	J20-256-7425J	J2000	-	1500	1
<b>1,5 - 2,0 ml</b>													
⊕	B-7425J	<b>F N A H</b>	25,40	12,70	-	11,18	-	-	J20-251-7425J	J2000	-	1500	1
<b>1,5 ml</b>													
⊙	B-7425	<b>F N A H</b>	12,70	-	6,40	-	-	-	M21-500-7425	BMP21-PLUS, BMP21-LAB	R4300	1	-
<b>2,0 - 8,0 ml</b>													
▲	B-7425J	<b>F N A H</b>	25,40	12,70	-	-	-	-	J20-59-7425J	J2000	-	2000	1
⬢	B-7425J	<b>F N A H</b>	25,40	19,05	-	-	-	-	J20-88-7425J	J2000	-	2000	2
▲	B-7425J	<b>F N A H</b>	25,40	25,40	-	-	-	-	J20-179-7425J	J2000	-	1500	1
⬢	B-7425J	<b>F N A H</b>	38,10	12,70	-	-	-	-	J20-37-7425J	J2000	-	1500	2
<b>2,0 - 50,0 ml</b>													
⊙	B-7425	<b>F N A H</b>	19,05	-	6,40	-	-	-	M21-750-7425	BMP21-PLUS, BMP21-LAB	R4300	1	-
<b>14,0 - 15,0 ml</b>													
▲	B-7425J	<b>F N A H</b>	38,10	19,05	-	-	-	-	J20-136-7425J	J2000	-	1500	1
<b>15,0 ml</b>													
∞	B-7425J	<b>F N A H</b>	28,58	-	30,48	-	-	-	J20C-1125-7425J	J2000	-	1	1
▲	B-7425J	<b>F N A H</b>	38,10	25,40	-	-	-	-	J20-235-7425J	J2000	-	1250	1
∞	B-7425J	<b>F N A H</b>	57,15	-	30,48	-	-	-	J20C-2250-7425J	J2000	-	1	1
<b>50,0 ml</b>													
▲	B-7425J	<b>F N A H</b>	50,80	6,35	-	-	-	-	J20-151-7425J	J2000	-	2000	1
▲	B-7425J	<b>F N A H</b>	50,80	25,40	-	-	-	-	J20-137-7425J	J2000	-	1500	1
▲	B-7425J	<b>F N A H</b>	76,20	25,40	-	-	76,20	25,40	J20-18-7425J	J2000	-	1000	1

De labels worden weergegeven per grootte van de flesjes/buisjes en volgens de labelbreedte. De achtergrondkleuren in de kolom "Bestelreferentie" verwijzen naar de kleur van het materiaal.

**F** Vriezer **N** Vloeibare stikstof **A** Autoclaaf **H** Heetwaterbad (100 °C)



## B-7425-labels voor microtiterplaten

De labels voor microtiterplaten van Brady zijn de aangewezen oplossing wanneer totale traceerbaarheid van grote hoeveelheden stalen vereist is. De labels voor microtiterplaten garanderen kristalheldere teksten en barcodes voor de meeste laboratoriumomgevingen.




Diagram	Brady Materiaalnummer	Specifieke eigenschappen	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Bestelreferentie	Printercompatibiliteit	Aanbevolen printlint	Labels per roll
⊙	B-7425	<b>F N A H</b>	9,53	6,40	M21-375-7425	BMP21-PLUS, BMP21-LAB	R4300	1
⊙	B-7425	<b>F N A H</b>	12,70	6,40	M21-500-7425	BMP21-PLUS, BMP21-LAB	R4300	1
⊙	B-7425	<b>F N A H</b>	19,05	6,40	M21-750-7425	BMP21-PLUS, BMP21-LAB	R4300	1



## B-7425J-labels voor flessen, erlenmeyers en schaaltes

De labels voor flessen, erlenmeyers en schaaltes van Brady zijn eenvoudig in gebruik en heel flexibel. De labels kunnen gemakkelijk aangebracht worden op gebogen oppervlakken, blijven kleven en leesbaar, zelfs wanneer het staal bewaard wordt in een vriezer, in vloeibare stikstof of verhit wordt.




Diagram	Brady Materiaalnummer	Specifieke eigenschappen	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Beprijbare Breedte PW (mm)	Beprijbare Hoogte PH (mm)	Bestelreferentie	Printercompatibiliteit	Labels per roll	Labels per rij
▲	B-7425J	<b>F N A H</b>	50,80	12,70	–	–	J20-53-7425J	J2000	2000	1
▲	B-7425J	<b>F N A H</b>	55,00	85,00	55,19	85,09	J20-260-7425J	J2000	340	1
▲	B-7425J	<b>F N A H</b>	55,00	85,00	55,19	85,09	J40-260-7425J	J4000	340	1
∞	B-7425J	<b>F N A H</b>	57,15	–	–	–	J40C-2250-7425J	J4000	1	1
▲	B-7425J	<b>F N A H</b>	75,00	109,98	74,96	109,98	J20-261-7425J	J2000	270	1
▲	B-7425J	<b>F N A H</b>	104,90	155,00	104,90	154,94	J40-262-7425J	J4000	200	1
▲	B-7425J	<b>F N A H</b>	105,00	155,00	104,90	154,90	J20-262-7425J	J2000	200	1



## B-7425 centrifuge-/microcentrifuge-etiketten

Wanneer u een zelflaminerend etiket aanbrengt, raden we u aan de plakzijde van het etiket niet aan te raken wanneer u het om een flacon of buis wikkelt, om een maximale hechting te garanderen.




Diagram	Brady Materiaalnummer	Specifieke eigenschappen	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Diameter C (mm)	Beprijbare Breedte PW (mm)	Beprijbare Hoogte PH (mm)	Bestelreferentie	Printercompatibiliteit	Aanbevolen printlint	Labels per roll	Labels per rij
<b>0,5 - 0,7 ml</b>												
✘	B-7425	<b>F N A H</b>	25,40	9,53	9,53	25,40	9,53	M-118-7425	BMP41, BMP51	R4300	240	1
<b>15,0 ml</b>												
▲	B-7425	<b>F N A H</b>	38,10	25,40	–	38,10	25,40	M-31-7425	BMP51	R4300	250	1

De achtergrondkleuren in de kolom "Bestelreferentie" verwijzen naar de kleur van het materiaal.

**F** Vriezer **N** Vloeibare stikstof **A** Autoclaaf **H** Heetwaterbad (100 °C)



## B-7425-polypropyleenlabels - Algemeen doel

Polypropyleen (B-7425) is ideaal voor algemene toepassingen met barcodes en is bestand tegen vloeibare stikstof, autoclaven en andere veeleisende omgevingen.




Diagram	Brady Materiaalnummer	Specifieke eigenschappen	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Bestelreferentie	Printercompatibiliteit	Aanbevolen printlint	Labels per roll	Labels per rij
▲	B-7425	<b>F N A H</b>	20,96	6,35	–	B33-257-7425	i3300	B30 Monocolour	1500	1
●	B-7425	<b>F N A H</b>	25,40	9,53	–	B33-152-7425	i3300	B30 Monocolour	2000	2
✘	B-7425	<b>F N A H</b>	25,40	9,53	–	B33-249-7425	i3300	B30 Monocolour	1500	1
✘	B-7425	<b>F N A H</b>	25,40	9,53	–	M61-98-7425	M611, BMP61	R6400	500	1
✘	B-7425	<b>F N A H</b>	25,40	9,53	–	M-118-7425	BMP41, BMP51	R4300	240	1
▲	B-7425	<b>F N A H</b>	25,40	12,70	–	B33-251-7425	i3300	B30 Monocolour	1500	1
▲	B-7425	<b>F N A H</b>	25,40	12,70	–	B33-59-7425	i3300	B30 Monocolour	2000	1
▲	B-7425	<b>F N A H</b>	25,40	12,70	–	M61-17-7425	M611, BMP61	R4300, R6200	500	1
●	B-7425	<b>F N A H</b>	25,40	19,05	–	B33-88-7425	i3300	B30 Monocolour	2000	2
▲	B-7425	<b>F N A H</b>	25,40	19,05	–	M61-18-7425	M611, BMP61	R4300, R6200	250	1
▲	B-7425	<b>F N A H</b>	25,40	25,40	–	B33-179-7425	i3300	B30 Monocolour	1500	1
▲	B-7425	<b>F N A H</b>	33,02	15,24	–	B33-256-7425	i3300	B30 Monocolour	1500	1
▲	B-7425	<b>F N A H</b>	33,02	15,24	–	M61-199-7425	M611, BMP61	R4300, R6200	250	1
●	B-7425	<b>F N A H</b>	38,10	12,70	–	B33-37-7425	i3300	B30 Monocolour	1500	2
▲	B-7425	<b>F N A H</b>	38,10	19,05	–	B33-136-7425	i3300	B30 Monocolour	1500	1
▲	B-7425	<b>F N A H</b>	38,10	25,40	–	B33-235-7425	i3300	B30 Monocolour	1250	1
▲	B-7425	<b>F N A H</b>	38,10	25,40	–	M61-31-7425	M611, BMP61	R6400	250	1
▲	B-7425	<b>F N A H</b>	38,10	25,40	–	M-31-7425	BMP51	R4300	250	1
▲	B-7425	<b>F N A H</b>	38,10	44,45	–	B33-258-7425	i3300	B30 Monocolour	900	1
▲	B-7425	<b>F N A H</b>	48,26	38,10	–	M61-121-7425	M611, BMP61	R6400	100	1
✘	B-7425	<b>F N A H</b>	50,80	6,35	–	B33-151-7425	i3300	B30 Monocolour	2000	1
▲	B-7425	<b>F N A H</b>	50,80	12,70	–	B33-53-7425	i3300	B30 Monocolour	2000	1
▲	B-7425	<b>F N A H</b>	50,80	25,40	–	B33-137-7425	i3300	B30 Monocolour	1500	1
▲	B-7425J	<b>F N A H</b>	55,00	85,00	–	J40-260-7425J	J4000	J40-CMY	340	1
∞	B-7425J	<b>F N A H</b>	57,15	–	30,48	J40C-2250-7425J	J4000	J40-CMY	1	1
∞	B-7425J	<b>F N A H</b>	101,60	–	30,48	J20C-4000-7425J	J2000		1	1
∞	B-7425J	<b>F N A H</b>	101,60	–	30,48	J40C-4000-7425J	J4000	J40-CMY	1	1
▲	B-7425J	<b>F N A H</b>	104,90	155,00	–	J40-262-7425J	J4000	J40-CMY	200	1
∞	B-7425J	<b>F N A H</b>	152,40	–	30,48	J40C-6000-7425J	J4000	J40-CMY	1	1
▲	B-7425J	<b>F N A H</b>	177,80	254,00	–	J40-265-7425J	J4000	J40-CMY	100	1
▲	B-7425J	<b>F N A H</b>	203,20	133,35	–	J40-321-2475J	J4000	J40-CMY	100	1
▲	B-7425J	<b>F N A H</b>	203,20	279,40	–	J40-268-2475J	J4000	J40-CMY	100	1
∞	B-7425J	<b>F N A H</b>	203,20	–	30,48	J40C-8000-7425J	J4000	J40-CMY	1	1

De achtergrondkleuren in de kolom "Bestelreferentie" verwijzen naar de kleur van het materiaal.

**F** Vriezer **N** Vloeibare stikstof **A** Autoclaf **H** Heetwaterbad (100 °C)



## B-7425-met thermische transfertprinter bedrukbare labels - Algemeen doel

Polypropyleen (B-7425) is ideaal voor algemene toepassingen met barcodes en is bestand tegen vloeibare stikstof, autoclaven en andere veeleisende omgevingen.




Diagram	Brady Materiaalnummer	Specifieke eigenschappen	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Bestelreferentie	Printercompatibiliteit	Aanbevolen printlint	Labels per roll	Labels per rij
▲	B-7425	F N A H	20,96	6,35	THT-257-7425-2	BBP12, BBP72, i7100, i5100	R6400	2000	1
●	B-7425	F N A H	25,40	9,53	THT-152-7425-2	BBP12, BBP72, i7100, i5100	R6400	2000	2
⊠	B-7425	F N A H	25,40	9,53	THT-249-7425-2	BBP12, BBP72, i7100, i5100	R6400	2000	1
●	B-7425	F N A H	25,40	9,53	THT-152-7425-2-SC	BBP12	R6400	2000	2
⊠	B-7425	F N A H	25,40	9,53	THT-249-7425-2-SC	BBP12	R6400	2000	1
▲	B-7425	F N A H	25,40	12,70	THT-59-7425-2	BBP12, BBP72, i7100, i5100	R6400	2000	1
⊠	B-7425	F N A H	25,40	12,70	THT-251-7425-2	BBP12, BBP72, i7100, i5100	R6400	2000	1
▲	B-7425	F N A H	25,40	12,70	THT-59-7425-2-SC	BBP12	R6400	2000	1
●	B-7425	F N A H	25,40	19,05	THT-88-7425-2	BBP12, BBP72, i7100, i5100	R6400	2000	2
●	B-7425	F N A H	25,40	19,05	THT-88-7425-2-SC	BBP12	R6400	2000	2
▲	B-7425	F N A H	25,40	25,40	THT-179-7425-2	BBP12, BBP72, i7100, i5100	R6400	2000	1
⊠	B-7425	F N A H	25,40	25,40	THT-251-7425-2-SC	BBP12	R6400	2000	1
▲	B-7425	F N A H	25,40	25,40	THT-179-7425-2-SC	BBP12	R6400	2000	1
▲	B-7425	F N A H	33,02	15,24	THT-256-7425-2	BBP12, BBP72, i7100, i5100	R6400	2000	1
●	B-7425	F N A H	38,10	12,70	THT-37-7425-2	BBP12, BBP72, i7100, i5100	R6400	2000	2
▲	B-7425	F N A H	38,10	19,05	THT-136-7425-2	BBP12, BBP72, i7100, i5100	R6400	2000	1
▲	B-7425	F N A H	38,10	19,05	THT-136-7425-2-SC	BBP12	R6400	2000	1
▲	B-7425	F N A H	38,10	25,40	THT-235-7425-2	BBP12, BBP72, i7100, i5100	R6400	2000	1
▲	B-7425	F N A H	44,45	44,45	THT-258-7425-2	BBP12, BBP72, i7100, i5100	R6400	2000	1
▲	B-7425	F N A H	50,80	6,35	THT-151-7425-2	BBP12, BBP72, i7100, i5100	R6400	2000	1
▲	B-7425	F N A H	50,80	12,70	THT-53-7425-2	BBP12, BBP72, i7100, i5100	R6400	2000	1
▲	B-7425	F N A H	50,80	25,40	THT-137-7425-2	BBP12, BBP72, i7100, i5100	R6400	2000	1
▲	B-7425	F N A H	50,80	25,40	THT-137-7425-2-SC	BBP12	R6400	2000	1

De achtergrondkleuren in de kolom "Bestelreferentie" verwijzen naar de kleur van het materiaal.

**F** Vriezer **N** Vloeibare stikstof **A** Autoclaaf **H** Heetwaterbad (100 °C)



## B-7425-AC-indicatielabel voor sterilisatie

De indicatielabels voor sterilisatie geven gebruikers een zichtbaar bewijs van sterilisatie. Ze zijn uitstekend geschikt voor talrijke laboratoriumtoepassingen zoals het traceren van stalen, voorraadbeheer, algemene tracering en de identificatie van glaswerk of bakjes.




Diagram	Brady Materiaalnummer	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Bestelreferentie	Printercompatibiliteit	Aanbevolen printlint	Labels per roll	Labels per rij
▲	B-7425	38,10	25,40	B33-235-7425-AC	i3300	B30 Monocolour	1250	1
▲	B-7425	38,10	25,40	THT-235-7425-2-AC	BBP12, BBP72, i7100, i5100	R4300	2000	1
▲	B-7425	50,80	25,40	B33-137-7425-AC	i3300	B30 Monocolour	1500	1
▲	B-7425	50,80	25,40	THT-137-7425-2-AC	BBP12, BBP72, i7100, i5100	R4300	2000	1

### Your Distributor

GSH Identification Solutions B.V.  
Lelystraat 93 K  
3364 AH Sliedrecht  
Tel. +31 184 421 859  
www.gsh-id.nl  
info@gsh-id.nl  
www.bradywebshop.nl



Ontvang de  
productspecificaties

